


■このキットに含まれるパーツ



- ①アクリル板 底板（厚さ 3mm）×1 枚
- ②アクリル板 天板（厚さ 2mm）×1 枚
- ③トラスネジ 10mm ×4 個
- ④中空巻パイプ ×4 個
- ⑤トラスネジ 5mm ×4 個
- ⑥スペーサー（両メネジ）16mm ×4 個
- ⑦スペーサー（オネジ・メネジ）6mm ×4 個
- ⑧ゴム足 ×4 個


※Raspberry Pi 本体、AI HAT+、アクティブクーラーは付属していません。別途お求めください。
 ※組立前にパーツが全て揃っているか確認してください。
 ※上記パーツ以外に、AI HAT+ 付属の「リボンケーブル」
 「スタッキングヘッダーピン」を使用します。

■組み立てかた

- ①アクリル板の保護紙をはがします。
 ※はがしにくい時は水につけるとはがしやすくなります。




- ②アクリル板（底板）の穴に長いトラスネジ（10mm）を通します。なお、底板には表裏の区別はありません。



共立プロダクツ
 KYOHRITSU PRODUCTS

その他・モジュール

第1版 20250827



※Raspberry Pi 本体、AI HAT+、アクティブクーラーは付属していません。

AI HAT+対応 Raspberry Pi 5 用 シンプルアクリルベース

型番：KP-SB617

■概要


Raspberry Pi 5 で使えるアクリルベースです。
 Raspberry Pi AI HAT+ と組み合わせた状態を想定した設計で、ボードへのアクセスを損なわずに使用できます。
 純正品アクティブクーラーとの同時使用にも対応しています。
 スペーサーやゴム足などパーツ一式が付属しています。

◆対応機種

- ・Raspberry Pi 5
- ・Raspberry Pi AI HAT+（13TOPS 版または 26TOPS 版）

※Raspberry Pi 本体の従来モデル各種には適合しません。

- ③アクリル板（底板）に通した長いトラスネジのネジ部に中空巻パイプを 4 ヶ所取り付けます。



- ④Raspberry Pi 本体の穴をトラスネジに合わせて入れます。
 ※本体にアクティブクーラーを取り付ける場合は、あらかじめ取り付けておきます。




※写真は「アクティブクーラー」を取り付けた状態で撮影されたものです

- ⑤Raspberry Pi 本体をスペーサー（両メネジ 16mm）で 4ヶ所固定します。



- ⑥Raspberry Pi 本体の GPIO コネクタへ AI HAT+ 付属のスタッキングヘッダーピンを挿し込みます。




- ⑦スタッキングヘッダーピンの上に AI HAT+ を重ねて取り付けた後、Raspberry Pi 本体と AI HAT+ の間にリボンケーブルを接続します。




- ⑧AI HAT+ のネジ穴の上にスペーサー（オネジ・メネジ 6mm）を 4ヶ所取り付けます。



- ⑨アクリル板（天板）をスペーサーの穴に合わせて置き、短いトラスネジ（5mm）で固定します。



- ⑩ゴム足を裏面 4ヶ所に貼り完成です。



【完成見本】※Raspberry Pi 本体、AI HAT+、アクティブクーラーは付属していません。



- ・本製品およびそれらを構成するパーツ類は、改良・性能向上のため予告なく仕様・外観等を変更する場合があります。
- ・本製品は組立キットまたは半完成品です。
- ・製作作業中の安全確保のため説明書をよくお読みになり、正しい工具の使用・手順を守ってください。
- ・完成品でない商品の性格上、組み立て後の完璧な性能・品質・安全運用等の保証はできません。
- ・完成後はお客様（組立作業）ご自身の責任のもとでご使用ください。
- ・本製品は機器への組み込み他、工業製品としての使用を想定した設計は行っていません。また、本製品に起因する直接、間接の損害につきましては当社修理サポートの規定範囲を超えての補償には応じられません。

Electronic Devices, Parts, Kits & Robots 共立電子産業株式会社 共立プロダクツ事業所
 KYOHRITSU 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 5-8-26
 TEL: 06-6644-4447 FAX: 06-6644-4448

【“共立プロダクツ”ブランドとは】

当ブランドの製品はユーザーニーズを捉えた製品をリーズナブルな価格でのご提供を目指しています。

そのためユーザーサポートはメールに限定しておりますことをご理解、ご了承ください。

Email: wonderkit@keic.jp

X や blog で応用例や製品紹介を更新中です。ぜひご覧になってください。 共立プロダクツ 検索